



## Třmenový mikrometr, Rozsah měření: 125-150 mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	420450 125-150
GTIN	7630041104134
Třída artiklu	45A

### Popis

#### Provedení:

**Nejjemněji lapované měřicí plochy osazené TK.** Kalené, broušené měřicí vřeteno. Aretace svěrnou páčkou. S řehtačkou a izolační ochranou rukou. S čistě gravírovanými a černými dílky a číslicemi.

Obal: Stabilní box

Dělení měřicího bubnu: 1/50 mm

Kalibrování: B1

Kalibrování: B2

Odečet: 0,01 mm

Ø vřetene: 8 mm

Ø měřicího válce: 18,5 mm

### Technický popis

Ø vřetene	8 mm
Odečet	0,01 mm
Ø měřicího válce	18,5 mm
Dělení měřicího bubnu	1/50 mm
Rozsah měření	125 - 150 mm
Kalibrování	B1
Kalibrování	B2

Norma	DIN 863
Měřicí technika	analogové
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Třmenový mikrometr

## Služby

Kalibrování Nastavovací měrka pro třmenový mikrometr Maximální jmenovitý rozměr 300 mm	012110 300
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 200 mm	012050 200
Popisování laserem Typ	018940
Kalibrování Třmenový mikrometr Maximální rozsah měření 200 mm	022000 200
Kalibrování Nastavovací měrka pro třmenový mikrometr Maximální jmenovitý rozměr 300 mm	022080 300
900	022090 900