

Weidmüller 

Krimpovací kleště pro dutinky, Typ: PZ10HEX



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729468 PZ10HEX
GTIN	4050118250312
Třída artiklu	73H

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Přesné **paralelní zalisování** se synchronně poháněnými lisovacími čelistmi.

Čtyřhranné krimpování v souladu s DIN = úspora místa. Krimpovací tvar podle DIN 46228.

Celková délka: 195 mm

Pro průřez vodiče: 0,14 - 10 mm²

Technický popis

Celková délka	195 mm
Pro průřez vodiče	0,14 - 10 mm ²
Označení výrobce	PZ 10 HEX