

 Atlas Copco

## Pneumatická přímá bruska, upínací kleštiny Ø 6 mm, Typ: G2440



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	079446 G2440
GTIN	7322590020217
Třída artiklu	03R

### Popis

#### Provedení:

Silné provedení s pomalým chodem s opěrnou rukojetí. Nejvyšší počet otáček **4300 1/min.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

#### Náhradní díl:

#### Vybrané sady pro údržbu (servisní sady):

Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.

### Technický popis

Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm
Maximální spotřeba vzduchu	342 l/min
Pracovní hluk	80 dB(A)
Označení výrobce	G2440
Hmotnost	0,9 kg
Maximální počet otáček	4300 min <sup>-1</sup>
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Odevzdaný výkon	550 W

Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	BSP
Druh produktu	Přímá bruska