

Garant**Vodováha z lehkého kovu, Délka: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	467020 800
GTIN	4045197720511
Třída artiklu	41H

Popis**Provedení:**

Silnostěnný, eloxovaný hliníkový profil s velmi vysokou tuhostí v ohybu. Rovinná a prizmatická měřicí plocha pro perfektní vyrovnání u ploch, trubek a hran. Horizontální libela bez hran s efektem lupy pro pohled na bublinu libely bez zkreslení.

Provedení reklamní text:

Silnostěnný, eloxovaný hliníkový profil s velmi vysokou tuhostí v ohybu. Rovinná a prizmatická měřicí plocha pro perfektní vyrovnání u ploch, trubek a hran. Horizontální libela bez hran s efektem lupy pro pohled na bublinu libely bez zkreslení. **Měřicí chyba při měření s otočením o 180°: 0,75 mm/m.**

Technický popis

Délka	800 mm
Mezní chyba v normální poloze	0,5 mm/m
Mezní chyba při měření v obrácené poloze	0,75 mm/m
Průřez	24 × 55 mm
Druh produktu	Vodováha