

Garant**Granitová deska přesnost 0, Délka×šířka: 1000X630mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430190 1000X630
GTIN	4045197720603
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Zvlášt vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

Přesnost:

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.

Rozsah dodávky:

Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu. Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

Upozornění:

Na poptávku: Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

Technický popis

Rovinnost	0,008 mm
Tloušťka	100 mm
Hmotnost	189 kg
Počet vložek s ocelovou kuličkou	3
Norma	DIN 876
Přesnost	0 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

Příslušenství

Čisticí prostředek na kámen Obsah 0,5 l	431841 0,5
Prostředek pro ošetření granitu Obsah 0,5 l	431840 0,5
Skříň Pro velikost desky délka×šířka 1000X630 mm	431050 1000X630