

**PLANOLITH****Granitová deska přesnost 1, Délka×šířka: 2000X1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430200 2000X1000
GTIN	2050001949752
Třída artiklu	46H

**Popis****Provedení:**

Zvláště vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrďší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Přesnost:**

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách. Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

**DIN 876/1 lapovaná diamantem** pro dílnu a výrobu.

**Rozsah dodávky:**

**Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.** Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

**Upozornění:**

**Na poptávku:** Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

**Technický popis**

Tloušťka	220 mm
Hmotnost	1320 kg
Rovinnost	0,03 mm
Počet vložek s ocelovou kuličkou	5
Norma	DIN 876
Přesnost	1 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

## Příslušenství

Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 150 mm	431710 150
Pár koníků jakost 1, těžké provedení Výška hrotu 200 mm	431710 200
Otočné podstavce, pár	431705
Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 2000X1000 mm	431000 2000X1000
Vodicí a upínací T-drážka včetně montáže Pro desky délky 2000 mm	431700 2000