

Garant**Podstavec, Pro velikost desky délka×šířka: 1500X1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431000 1500X1000
GTIN	4045197720658
Třída artiklu	41C

Popis**Provedení:**

Stabilní svařovaná konstrukce, včetně uložení. Pracovní výšku lze přizpůsobit pomocí šroubů pro výškové nastavení. Maximální pracovní výška 900 mm (horní hrana granitové desky).

Podstavec, ocelové profily, lak RAL 9006 bílý hliník. Odkládací police bukový Multiplex.

Použití:

Uložení přírodních granitových desek č. 430190 – 430500 na předem určených bodech (ocelové kulové nástavce).

- **Pro desky do 630×630 mm. Pro položení na pracovní stoly apod. se nejlépe hodí nastavitelné opěrky č. 373500.**
- **Uložení umožňuje nastavení výšky a zajišťuje seřízení desky (3bodové uložení a 2 stavěcí šrouby jako pojistka proti převržení).**

Upozornění:

Pro instalační prvky izolující kmitání objednávejte, prosíme, 4 x č. 086002 vel. 850.

Výškové vyrovnání: 25 mm

Výška podstavce: 720 mm

Šířka podstavce: 1060 mm

Hloubka podstavce: 830 mm

Výška podstavce včetně uložení: 780 mm

Nosnost rozdělená do plochy: 2000 kg

Hmotnost: 50 kg

Technický popis

Hmotnost	50 kg
Výška podstavce	720 mm
Vhodná pro velikost desky délka×šířka	1500×1000 mm
Šířka podstavce	1060 mm
Nosnost rozdělená do plochy	2000 kg
Hloubka podstavce	830 mm
Materiál odkládací desky	bukový Multiplex
Maximální pracovní výška (horní hrana granitové desky)	900 mm
Výška podstavce včetně uložení	780 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Druh produktu	Podstavec