

**Vyfukovací pistole s nehluknou bezpečnostní tryskou, Typ: STAR****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	080121 STAR
GTIN	4047322416368
Třída artiklu	08A

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonná vzduchová pistole z hliníku, bezpečnostní tryska s nízkým hlukem, přípojka 1/2 – 27 UNS.

Univerzální použití, provozní tlak do 10 barů.

Rozsah dodávky:

Včetně zásuvné a hadicové spojky 9 mm.

Upozornění:

Vhodné držáky na vzduchové pistole najdete pod č. 080263 H1 a 955750.

Technický popis

Typ	STAR
Hodnota průtoku 6 barů	1216 l/min
Druh produktu	pistole

