

3M**Izolační páska, 15 mm×10 m, Barva: BROWN**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 083652 BROWN |
| GTIN | 4054596613539 |
| Třída artiklu | 08M |

Popis

Provedení:

3M™ Temflex® 165 je **univerzálně použitelná, jemná izolační páska z PVC**. Těžká vznětlivost. Samozhášivá, dobrá odolnost proti oleji a ředidlům.

Použití:

Pro izolování, svazkování, upevňování a barevnému označování.

Upozornění:

Uvedená minimální trvanlivost 3M™ výrobků se vztahuje na dodržování uvedených směrnic skladování.

Technický popis

| | |
|------------------|------------------|
| Označení výrobce | 3M® Temflex® 165 |
| Tloušťka | 0,15 mm |
| Délka | 10 m |
| Barva | hnědá |
| Šířka | 15 mm |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pevnost v tahu | 2 N/mm |
| Použití | Označování |
| Použití | Izolovat |
| Použití | Vázat |
| Použití | Označení |
| Liner k dispozici | ne |
| Roztažnost | 200 % |
| Materiál nosiče | PVC-fólie |
| Skladovací teplota | 20 - 23 °C |
| Odolávající teplotě do | 90 °C |
| Sklad, vlhkost | 50 - 60 % |
| Přilnavost z oceli | 0,2 N/mm |
| Druh lepicí pásky | jednostranná, |
| Atribut názvu produktu | 15 mm×10 m |
| Druh produktu | Lepicí páska |