

Garant**Čisticí kotouč (A), Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566755 115
GTIN	4045197721266
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená a agresivní struktura vláken se nezanášá a zajišťuje extrémně velký úběr a odolnost proti opotřebení.

Extrémně **odolná, hustě tkaná, jemná struktura rouna** s vysokou **pružností** a vysokým brusným výkonem.

Použití:

Pro čištění a odjehlování **s jemným povrchovým finišem.**

S talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí na úhlovou brusku.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Ø kotouče	115 mm
Stupeň jemnosti	střední
Stupeň tvrdosti	měkký

Brusné zkratky	A
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	Plochý
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		