

Garant**Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Rozměr klíče: 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622150 10
GTIN	4045197721587
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo zaolejovanými rukama přenášet vysoké utahovací momenty.

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene®** šetrným k pokožce.

Celková délka: 270 mm

Délka čepele: 160 mm

Technický popis

Celková délka	270 mm
Rozměr klíče	10 mm
Délka čepele	160 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Tvar rukojeti	ergonomické, rovné
Materiál čepele	Speciální chrom-vanadová ocel
Materiál rukojeti	2K-Santoprene®
Povrch čepele	niklováno a chromováno
Čepel a rukojeť lze uvolnit	ne
s prodlužovacími čepelemi	ne
Druh produktu	Nástrčný klíč

