

Garant**6hranný šroubovák, přímý, se silovou rukojetí, 6hran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	627451 3
GTIN	4045197722010
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřima nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty.

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný.

Technický popis

Celková délka	190 mm
6hran	3 mm
Délka čepele	100 mm
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky