



## Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX10



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	625405 TX10
GTIN	7610733261284
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

**Silová rukojeť SwissGrip** s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřýma nebo zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch poniklovaný a chromovaný, hroty černé. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

### Technický popis

Celková délka	160 mm
Profil Torx®	TX10
Délka čepele	70 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Řada	SwissGrip
Materiál čepele	Speciální ocel PB Swiss Tools
Povrch	chromované
Hrot	černé, kalené
Druh produktu	Šroubováky