

mato

Ruční maznice Profi, 400 g



Údaje o objednávce

Artikové číslo	083582
GTIN	4016553041311
Třída artiklu	08H

Popis

Provedení:

Kvalitní **průmyslové provedení** (zdánlivé mazání je vyloučeno) s plynulou fixací pístnice.

Možnost plnění volným mazivem (obsah 500 cm³) nebo kartuší (obsah 400 g).

Profesionální tlaková maznice s ruční páčkou se systémem krátkého zdvihu, **plnicí / odvzdušňovací ventil**.

Norma:

DIN 1283

Rozsah dodávky:

Včetně bezpečnostní **gumové pancéřové hadice** Ø 13 mm, 4-čelistový hydraulický nátrubek.

Provozní tlak: 400 bar

Zkušební tlak: 800 bar

Připojovací závit hadice: R1/8 palec

Technický popis

Připojovací závit hadice	R1/8 palec
Zkušební tlak	800 bar
Provozní tlak	400 bar
Obsah	400 g
Atribut názvu produktu	400 g
Druh produktu	Tlaková maznice

Příslušenství

Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice
Typ UNI

083590 UNI

Víceúčelová tuková kartuše pro standardní tlakové maznice
Typ PLUS

083590 PLUS