

RUNPOTEC
HN KABELNZEHSPEZIALIST**Lanko PowerRext pro vtahování kabelů, v plastovém boxu, Délka pásma: 20m****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	814868 20
GTIN	
Třída artiklu	86A

Popis**Provedení:**

3 mm silné lanko ze skelného vlákna, **stabilní vůči posunutí** do 5 kN a přesto **velmi pružné** (do radiusu 55 mm); ideální pro komplikované zatahování kabelů do již osazených trubek nebo v případě velkého počtu oblouků.

Na obou koncích zalepené koncovky se závitem pro volitelné upínání pružných vodicích špiček, kabelových punčoch nebo tažných ok.

Rozsah dodávky:

Včetně příslušenství v plastovém boxu: 1 **pružná vodicí špička (Runpogleiter)** s vyrovnáváním zkroucení a tažným okem z ušlechtilé oceli. 1 vodicí pružin Ø 10 mm, 2 tažná oka, 1 kabelová punčocha Ø 6 – 9 mm, 5 koncovek, 3 spojovací pouzdra, 1 speciální lepidlo 3 g, 1 zatahovací pomůcka..

Technický popis

Pevnost v tahu	1,2 kN
Délka pásma	20 m
Druh produktu	Nástroj na zatahování kabelů

Příslušenství

Power Disk	814770
Kluzný prostředek na kabely	814760