



Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 10-19



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614848 10-19
GTIN	4045197722553
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Rozměr klíče ₄	19 mm
Maximální Ø očka D2	35 mm
Rozměr klíče ₂	13 mm
Maximální Ø očka D1	26 mm
Celková délka L	210 mm
Rozměr klíče ₁	10 mm
Rozměr klíče ₃	17 mm
Maximální výška očka h ₂	20 mm
Maximální výška očka h ₁	15 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč