

Garant**Sada nástrčných klíčů s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Počet klíčů: 9****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	622160 9
GTIN	4045197725226
Třída artiklu	61C

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem šetrným k pokožce a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Od vel.8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene** šetrným k pokožce. Čepel z chromvanadiové speciální slitiny, povrch niklovaný a chromovaný.

Obsah:

Po 1 nástrčném klíči č. 622152: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10

Technický popis

Počet klíčů	9
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 4 mm	622150 4
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 4,5 mm	622150 4,5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 7 mm	622150 7
Rolovací pouzdro na náradí Délka x šířka 390X320 mm	691520 390X320
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 5 mm	622150 5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 5,5 mm	622150 5,5
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 8 mm	622150 8
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 10 mm	622150 10
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 9 mm	622150 9
Nástrčný klíč s 2složkovou rukojetí Haptoprene Rozměr klíče 6 mm	622150 6