

**Garant****Plstěný leštící vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY8050****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552212 ZY8050
GTIN	4045197723000
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

**Použití:**

Leštící práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

**Upozornění:**

Plstěné leštící vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a leštícími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: střední

Ø hlavy: 80 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 50 mm

Stopka Ø: 6 mm

**Technický popis**

Délka hlavy L <sub>1</sub>	50 mm
Ø hlavy	80 mm
Stopka Ø	6 mm

Stupeň tvrdosti	střední
Druh produktu	Lešticí tělísko

## Příslušenství

Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE