

Garant**Plstěný leštící vějíř Ø stopky 6 mm, Typ: ZY3020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552213 ZY3020
----------------	---------------

GTIN	4045197723109
------	---------------

Třída artiklu	51E
---------------	-----

Popis**Provedení:**

Vějířovitě okolo stopky umístěná plst'.

Použití:

Leštící práce se zvýšenou flexibilitou a přizpůsobení konturám. Následným použitím středně tvrdého a měkkého provedení lze vytvořit nejjemnější povrchy se zrcadlovým leskem.

Upozornění:

Plstěné leštící vějíře / kartáče se musí používat společně s **brusnými a leštícími pastami** jako č. 552250 / 555740. Doporučená obvodová rychlost 5 – 10 m/s.

Stupeň tvrdosti: měkký

Ø hlavy: 30 mm

Délka hlavy: 20 mm

Stopka Ø: 6 mm

Technický popis

Ø hlavy	30 mm
---------	-------

Stopka Ø	6 mm
----------	------

Délka hlavy	20 mm
-------------	-------

Stupeň tvrdosti	měkký
Druh produktu	Lešticí tělísko

Příslušenství

Blok lešticí pasty Unipol® Barva DARKPINK	555740 DARKPINK
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 280	552250 280
Blok lešticí pasty Unipol® Barva BLUE	555740 BLUE
Blok lešticí pasty Unipol® Barva WHITE	555740 WHITE
Brusná pasta SiC Zrnitost brusné pasty SiC 150	552250 150