

**HOLEX****Vějířovité brusné pouzdro (ZA) zrno 80 střední, Ø pouzdra×šířka pouzdra: 60X30mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	553822 60X30
GTIN	4045197723192
Třída artiklu	52E

## Popis

### Provedení:

**Brusné pouzdro je přidržováno roztažením gumového tělesa při vysokých otáčkách.**

Pouzdro lze použít v celé jeho šířce, neklouže a lze jej rychle a snadno vyměnit (navinutím/odvinutím ve směru drážek). Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných pouzder.

**Brusné lamely** z tkaniny se zirkonovým korundem (ZA), obtočené těsně okolo stabilního jádra. Díky rovnoměrnému opotřebení jednotlivých lamel se uvolňuje neustále nová brusná tkanina a zvyšuje se několikrát životnost a výkon úběru.

### Použití:

Brusná pouzdra jsou používána převážně pro plošné broušení, které vyžaduje vyšší úběr materiálu i na hranách.

Pro agresivní plošné broušení jako alternativa k brusným pouzdrům nebo vějířovitým brusným kotoučům. Použití výlučně ve směru otáčení nosného tělesa, směr otáčení je označen na jádru pouzdra.

### Vhodné pro:

Nosič brusných pouzder č. 553600.

## Technický popis

Zrnitost	80
Maximální počet otáček	9500 min <sup>-1</sup>
Šířka pouzdra	30 mm
Ø pouzder	60 mm
Vnější Ø	75 mm
Stupeň jemnosti	střední
Brusivo	Zirkonový korund
Zkratka brusiva	ZA
Tvar pouzdra	válcová
Druh produktu	Vějířovité brusné pouzdro

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Nosič brusných pouzder drážkovaný, Ø stopky 6 mm Ø  
hlavy×délka hlavy 60X30 mm

553600 60X30