

Garant GRIDLINE

**Odsazená podnož včetně manuálního nastavení výšky, Výška podnože: 800mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 927042 800    |
| GTIN           | 4062406107864 |
| Třída artiklu  | 9GG           |

**Popis****Provedení:**

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

**Lakování:**

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Odsazené podnože se smějí přestavovat jen na pojízdné podnože.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

**Technický popis**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Výškový rozsah           | 800 - 950 mm |
| Vhodné pro hloubku desky | 750 mm       |
| Hloubka                  | 475 mm       |
| Šířka                    | 50 mm        |

|                       |                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek                                  |
| Tloušťka materiálu    | 1,5 mm                                                         |
| Volba barev           | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu         | Podstavec                                                      |

---

## Příslušenství

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Odsazená podnož Výška podnože 800 mm              | 927040 800 |
| Ruční nastavení výšky Nastavování výšky 150 mm    | 927080 150 |
| Vyrovnání výšky pro ruční nastavení výšky Typ M10 | 927091 M10 |