

Garant GRIDLINE

**Korpus skříňky 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 900/5****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 927300 900/5  |
| GTIN           | 4062406108199 |
| Třída artiklu  | 9GG           |

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 150, 200, 300

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Užitná šířka               | 350 mm |
| Užitná hloubka zásuvek     | 500 mm |
| Užitná plocha zásuvek v G  | 12×20  |
| Počet zásuvek              | 5      |
| Užitná hloubka zásuvek v G | 20     |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Počet dvířek                        | 0  |
| Výška                               | 900 mm   |
| Hloubka                             | 650 mm   |
| Hmotnost                            | 63 kg  |
| Šířka                               | 400 mm   |
| Užitná výška                        | 800 mm   |
| Výška čela zásuvek                  | 75 mm  |
| Výška čela zásuvek                  | 75 mm  |
| Výška čela zásuvek                  | 150 mm   |
| Výška čela zásuvek                  | 200 mm   |
| Výška čela zásuvek                  | 300 mm   |
| Užitná šířka zásuvky v G            | 12   |
| Užitná výška pro zásuvky            | 800 mm   |
| Užitná šířka zásuvek                | 300 mm   |
| Počet výsuvných polic               | 0  |
| Tloušťka materiálu                  | 1 mm   |
| Nosnost zásuvek / výsuvných den     | 75 kg  |
| Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 %  |
| Výškové nastavení v rastru          | 25 mm  |
| Cylindrický zámek                   | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut názvu produktu              | 12×20G   |
| Druh produktu                       | Korpus pracovního stolu  |

## Příslušenství

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 300 mm | 927500 300 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm | 927500 150 |

|  |             |
|--|-------------|
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 mm                              | 927500 200  |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm                               | 927500 75   |
| Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami Výška 900 mm | 927412 900  |
| Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10                          | 951025 10   |
| Krytka zámku pro GridLine Typ KO21                             | 914227 KO21 |