

Garant GRIDLINE

**Korpus skříňky 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška / počet zásuvek: 300/2****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927300 300/2
GTIN	4062406108120
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a znovu popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Hmotnost	24,7 kg
Výška	300 mm
Hloubka	650 mm
Počet dvířek	0
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	150 mm

Šířka	400 mm
Užitná výška pro zásuvky	225 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná výška	225 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Počet zásuvek	2
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná šířka	350 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927500 150
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927500 75
Skříňka 16G pro individuální osazení se zásuvkami Výška 300 mm	927412 300
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Koncové krytky úchytek20dílná Typ 10	951025 10