

**Garant****Granitová deska přesnost 0, Délka×šířka: 630X400mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	430190 630X400
GTIN	4045197723239
Třída artiklu	41C

**Popis****Provedení:**

Zvlášt vybraný přírodní kámen.

- **Homogenní struktura bez vad.**
- **Odolný proti průhybu a zkrutu.**
- **Naprostu odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost.**
- **Mikrojemné opracování povrchu (lapovaný diamantem). Přípustné tolerance jsou podkročené.**
- **Opticky čistě vybroušené vnější hrany.**
- **Pro statické uložení se na spodní straně nacházejí dosedací body (vložky s ocelovou kuličkou).**
- **Tvrší než kalená ocel (6 – 7 podle Mosovy stupnice), nemagnetická a elektricky nevodivá.**

**Přesnost:**

Výroba a výstupní kontrola se provádějí v počítačem řízených klimatizovaných prostorách.

Použité měřicí prostředky zaručují splnění požadavků národních a mezinárodních kalibračních laboratoří.

**DIN 876/0 jemně lapovaná diamantem pro kontrolu.**

**Rozsah dodávky:**

**Včetně vložek s ocelovou kuličkou, kontrolního protokolu, přepravního obalu.** Včetně vložek s ocelovou kuličkou.

**Upozornění:**

**Na poptávku:** Nerezové ocelové nástavce se závitem, ocelové kolejnice s T-drážkou (pro č.430190 nejsou ocelové kolejnice s T drážkami možné), přesnost 000, jiné velikosti, mezistupňové rozměry. Dopravné není v ceně.

**Technický popis**

Tloušťka	70 mm
Hmotnost	55 kg
Rovinnost	0,007 mm
Počet vložek s ocelovou kuličkou	3
Norma	DIN 876
Přesnost	0 mm
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Druh produktu	Měřicí deska

## Příslušenství

Prostředek pro ošetření granitu Obsah 0,5 l	431840 0,5
Čistící prostředek na kámen Obsah 0,5 l	431841 0,5
Podstavec Pro velikost desky délka×šířka 630X400 mm	431000 630X400