

**Rukavice 6240 // SKIN, Velikost rukavice: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094234 6
GTIN	4059904095663
Třída artiklu	09H

Popis**Provedení:**

6240 SKIN. Přiléhavé rukavice s vysokým komfortem nošení a dobrou citlivostí díky pokročilé **18vláknové technologii pletení** se zvláště tenkou přízí. Vhodné také k obsluze dotykových displejů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Tepelná ochrana	není k dispozici
Přizpůsobení tvaru	velmi dobré
Bez silikonu	ne
Ochranná kategorie	Kategorie II
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Využití v olejnatém prostředí	dobré
Bez DMF	ne
Materiál povlaku	PU
Hmat	velmi dobré
Prodyšnost	velmi dobré
Velikost rukavice	6
Využití v mokřém prostředí	průměrné
Obsah	12
Vlastnost rukavice	Vhodné pro dotykový displej
EN 388	2111X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Přesnost
Barva	černá / modrá
Hmotnost	8 g
Technologie pletení	18G
Použití	vícetázové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice