

**Základní držák eco, Výška planžety h₅ / výška stopky h: 32/25 mm****Údaje o objednávce**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273868 32/25 |
| GTIN | 4045197722973 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínací GARANT eco č. 319001 – 319886.

vnitřní chlazení: ano

Upínka: 279991

Upínací šroub: 279990

Výška planžety h₅: 32 mm

h₄: 25 mm

h₂: 9,1 mm

h₃: 54,5 mm

b: 25 mm

b₃: 48 mm

Technický popis

| | |
|----------------|--------|
| h ₂ | 9,1 mm |
| Výška stopky h | 25 mm |
| Délka odseku b | 25 mm |
| h ₄ | 25 mm |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Šířka stopky b_3 | 48 mm |
| h_3 | 54,5 mm |
| Celková délka $L_{\text{celk.}}$ | 90 mm |
| vnitřní chlazení | ano |
| Upínka | 279840 2 |
| Upínací šroub | 279815 14 |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Upínka | 279991 |
| Upínací šroub | 279990 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |
| Čepel pro Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |