

Garant GRIDLINE

**Skříň 24G se zásuvkami, 20×20G, Výška / počet zásuvek: 400/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	927600 400/4
GTIN	4062406109950
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. **Hliníková madla** s vyměnitelnými a popisovatelnými popisovacími proužky. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky: 50, 75, 75, 125

**Lakování:**

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Technický popis**

Užitná šířka zásuvek	500 mm
Užitná šířka	550 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná výška pro zásuvky	325 mm
Hloubka	650 mm
Užitná výška	325 mm
Hmotnost	48 kg

Výška	400 mm
Šířka	600 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	75 mm
Výška čela zásuvek	50 mm
Výška čela zásuvek	125 mm
Počet zásuvek	4
Počet dvířek	0
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet výsuvných polic	0
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Sada šroubů pro pracovní stoly GridLine Typ 1	927093 1
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 50 mm	927800 50
	927720 400

Korpus skříňky 24G pro vlastní osazení se zásuvkami Výška  
400 mm

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
------------------------------------	-------------

Koncové krytky úchytek 20dílná Typ 10	951025 10
---------------------------------------	-----------