

**Upínací trn, SK 40, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 302425 6 |
| GTIN | 4062406110048 |
| Třída artiklu | 32A |

Popis**Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Vnější Ø D | 25 mm |
| Upínací Ø D ₁ | 6 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 50 mm |
| Celková délka L | 143 mm |
| Náhradní upínací šroub č. 309900 | 6 |
| Závit M | M16 |
| Upnutí | SK 40 |
| Norma | DIN 6359 |
| Norma pro upínání | DIN 2080 |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm |
| Druh produktu | Upínací trn |

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s \varnothing upnutí D1 6 mm

309900 6