

**Upínací trn, SK 50, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302435 10
GTIN	4062406110529
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Vnitřní závit pro ruční upínání.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

**Technický popis**

Celková délka L	190 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Vnější Ø D	35 mm
Závit M	M24
Délka vyložení rozměr A	63 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Upnutí	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	DIN 2080
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Upínací trn

---

## Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s  $\varnothing$  upnutí D1 10 mm

---

309900 10