

Garant**Tepelný upínač 3°, BT 40 A = 90, Ø upnutí D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303443 6
GTIN	4062406110666
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Mimořádně štíhlá konstrukce (3° kontura).

Použití:

- Zejména při výrobě nástrojů a forem.
- Tam, kde je vyžadována redukce rušivých kontur.
- Pro upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308806, prodloužení tepelného upínacího trnu č. 302410, vel. 12/3 a 12/4, smršťovací přístroje č. 354210 – 304450, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Délkové nastavení není možné!

Technický popis

Ø upnutí D ₁	6 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Ø D ₂	12 mm
Vnější Ø D	19 mm
Upnutí	BT 40 A = 90
Norma pro upínání	ISO 7388-2

Technický list

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/303443-6>