

**Pneumatický rázový utahovák ATEX, Typ: 6748EX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	079220 6748EX
GTIN	015451720612
Třída artiklu	03R

Popis**Provedení:**

Výkonný, robustní rázový utahovák s dvoukomorovým rázovým mechanismem a **dlouhou životností uložený v olejové lázni**. Jednoduché jednoruční ovládání směru chodu a výkonu. Vyvážená rukojeť pro jednoduchou a ergonomickou manipulaci se závěsným hákem pro zavěšení na pružinu. **S certifikací ATEX.**

Rozsah utahovacích momentů: 180 - 760 Nm

Maximální Ø šroubu (8,8-12.9): M20

Maximální počet otáček: 8400 min⁻¹

Hnací profil upínače nástrojů: Čtyřhran

Rozměry upínače nástrojů: 1/2 palec

Maximální spotřeba vzduchu: 852 l/min

Technický popis

Délka	200 mm
Hnací profil upínače nástrojů	Čtyřhran
Doporučená velikost hadice (vnitřní Ø)	10 mm

Hmotnost	2,4 kg
Označení výrobce	6748EX
Rozsah utahovacích momentů	180 - 760 Nm
Pracovní hluk	93 dB(A)
Maximální spotřeba vzduchu	852 l/min
Maximální vibrace dle EN	8,7 m/s ²
Maximální počet otáček	8400 min ⁻¹
Rozměry upínače nástrojů	1/2 palec
Maximální Ø šroubu (8,8-12.9)	M20
Připojení stlačeného vzduchu	1/4 palec
Připojovací závit	NPT
Druh produktu	Šroubovák