

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Kartáč na trubky mikroabrazivní (SiC) zrno 120, Ø kartáče D1: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	574475 6
GTIN	4017359195031
Třída artiklu	57L

Popis**Provedení:**

Kartáče pro vnitřní použití s pozinkovaným krouceným drátem a jednoduchou osazenou spirálou.

Silné kartáče z karbidu křemíku (SiC) s brusným zrnem 120 a 320, kartáče Ø 0,60mm, celková délka 125mm.

Použití:

Nylonové brusné kartáče - pracují jak špičky, tak postranní plochy štětín. Díky neustálému uvolňování nového brusného materiálu je zajištěn **rovnoměrný účinek broušení**. K **odjehlování** (příčných) otvorů, zápichů pro O-kroužky, k **čištění** a **leštění** trysek a malých otvorů hydrauliky.

Technický popis

Ø kartáče D ₁	6 mm
Pracovní délka L ₃	65 mm
Ø stopky D _s	3 mm
Druh produktu	Kartáč na trubky