

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307531 10
GTIN	4062406114923
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště ve výrobě nástrojů a forem.

Tam, kde je vyžadována rušivá kontura.

K vrtání, vystružování a frézování.

K upnutí nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302165.

Technický popis

L ₂	39 mm
----------------	-------

Délka vyložení rozměr A	85 mm
Upínací $\varnothing D_1$	10 mm
$\varnothing D_2$	16 mm
$\varnothing D_3$	20,1 mm
Upnutí	HSK-A 63
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro