



Nástroj pro válečkování EG3T-3 univerzální, Typ upínání na stopku: S12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	291507 S12
GTIN	4060491018942
Třída artiklu	29F

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu $R_z < 1 \mu\text{m}$.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).

Použití:

K mechanickému zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm^2 a tvrdosti do 45 HRC.
Pro použití u podélných soustruhů.

Vhodné pro:

Rozsah \varnothing (doporučený): 5 mm – 50 mm

Upozornění:

- Další připojení stopek k dodání na poptávku.
- Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Technický popis

Středové přesazení hrotu f	6 mm
Stopka 4hran	12×12 mm
\varnothing válečků	3 mm
Maximální síla válcování	0,6 kN
Typ upínání na stopku	S12

Délka vyložení L _A	110 mm
Směr řezu	Vlevo a vpravo
Druh produktu	Nástroj pro válečkování