


Garant**Konzole ZeroClamp s roztečí 200, Typ: 25067****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	360031 25067
GTIN	4045197722805
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

Se 2 upínacími hrnci. Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcí pro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Vhodné pro:

Pro základní desky s roztečí 200.

Rozsah dodávky:

Včetně spojovacího konektoru a upínacího čepu č. 360025 vel. 18 M16.

Zvláštní příslušenství:

Rychlospojka č. 360019 vel. 10241 a vel. 10003.

Upozornění:

Konzoly s \varnothing upínacího hrnce 138 mm také se samosvornými upínacími hrnci k dodání na poptávku!

Technický popis

Počet upínacích čepů	2
Výška nastavby H	120 mm
Ø upínacího hrnce	138 mm
Typ	25067
Řada	ZeroClamp
Druh produktu	Konzole

Příslušenství

Rychlospojka ZeroClamp Typ 10003	360019 10003
----------------------------------	--------------