

**Garant****LED osvětlovací jednotka s vypínačem, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928602 1000
GTIN	4062406117474
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.

Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítelně vyměnit.

Osvětlovací LED jednotka se stříbrným korpusem z ocelového plechu a clonou z PMMA.

**Vhodné pro:**

Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

**Lakování:**

Plášť stříbrná, podobná RAL 9006.

**Technický popis**

Hloubka osvětlovacího tělesa	30 mm
Světelný tok	1890 lm
Hmotnost	3 kg
Příkon	27 W
Počet vypínačů	1
Hloubka	120 mm
LED technologie	ano

Neoslňuje a má ustálené světlo	ano
Délka	920 mm
Vhodné pro typ	1000 mm
Délka osvětlovacího tělesa	850 mm
Teplota barev	4000 K
Řada	Pracovní stanice
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí	250 V
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	1 mm
Druh produktu	Přídavné světlo