

Waldmann **TAMETO osvětlovací jednotka, Vhodné pro typ: 1000****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928608 1000
GTIN	4013330060688
Třída artiklu	93L

**Popis****Provedení:**

Osvětlovací jednotka kompletní s osvětlovacím tělesem a přívodním kabelem pro instalaci na spínač č. 928470 ON/OFF nebo 928460 ON/OFF (průmyslová zástrčka). Bezúdržbová technologie LED s dlouhou životností. Energeticky nejefektivnější osvětlovací těleso je vysoce homogenní, neoslňuje a má ustálené světlo, dobré rozeznávání barvy díky vyváženým podílům spektra a velké ostrosti kontur a kontrastů. Teplota barvy / barva světla cca 4 000 K.

Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítelně vyměnit.

Osvětlovací LED jednotka s korpusem z bezbarvě eloxovaného hliníku a černého plastu.

Zamezení oslnění pomocí kuželové prizmatické clony PMMA. Osvětlovací jednotku lze plynule stmívat a díky uzavřené konstrukci je chráněna před znečištěním. Připojení přes průmyslový zásuvný systém pro jednoduché propojení do řady.

**Funkce:**

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

**Vhodné pro:**

Konzole nosného ramena č. 928055; 928056; 972086 a 972087.

**Technický popis**

Lze plynule stmívat	ano
Hmotnost	3 kg
Příkon	26 W
Neoslňuje a má ustálené světlo	ano
Délka osvětlovacího tělesa	890 mm
Hloubka osvětlovacího tělesa	167 mm

LED technologie	ano
Délka	920 mm
Hloubka	187 mm
Světelný tok	2300 lm
Teplota barev	4000 K
Vhodné pro typ	1000 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	Zásuvný systém GST
Ochranná třída IP	IP 20
Vypínač	ano
Tloušťka materiálu	1 mm
Druh produktu	Přídavné světlo