

Waldmann **Tyčová svítilna PARA.MI, Typ: 8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928660 8
GTIN	2050002019027
Třída artiklu	93L

Popis**Provedení:**

Kvalitní a bezúdržbová LED technologie se 108 světelnými diodami. S obslužným tlačítkem v hlavě svítilny a nastavitelnou automatikou vypínání. Lze plynule stmívat. Teplota barvy teplá bílá cca 3 000 K.

Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky. Rozsah upínání 0 – 70 mm. 3,0 m přívodní kabel se síťovou zástrčkou.

Lakování:

Stříbro-šedá.

Technický popis

Barva světla	teplá bílá K
Osvětlovací těleso	LED
Připojovací kabel délka	3 m
Výška korpusu lampy	11,5 mm

Zdroj energie	Síťový provoz
Počet LED diod	108
Šířka korpusu lampy	117 mm
Délka korpusu lampy	101 mm
Příkon	7 W
Stmívatelné osvětlení	ano
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	3000 K
Celková výška	1070 mm
Vypínač	ano
Vstup typu zástrčky	C
Druh produktu	Stolní svítlna / svítlna pro osvětlení pracoviště