

Garant**Stojanová LED lampa, Typ: 14****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	928650 14
GTIN	4062406193478
Třída artiklu	9GH

Popis**Provedení:**

Mimořádně energeticky efektivní stojanová lampa se silným světlem s bezúdržbovou LED technologií s plošným, homogenním osvětlením bez stínů a oslnění. Stmívatelná až o 30 % pomocí ovládacího tlačítka v hlavě svítidla, s paměťovou funkcí.

Stojan lampy z eloxovaného hliníku. Hlava svítidla z ABS. Stojan s 3D kloubem hlavy.

Akční rádius kloubového 3D ramena činí 820 mm.

Teplota barvy neutrálně bílá, 5 000 K.

Svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Zdroj světla (LED svítilny) může vyměnit výrobce. Provozní zařízení (síťový napáječ a kabel) může vyměnit zákazník.

Rozsah dodávky:

Včetně stolní svorky (rozsah upínání 0 – 70 mm), 3,0 m přívodní kabel s Eurozástrčkou.

Technický popis

Zdroj energie	Síťový provoz
Příkon	16 W
Vyložení nosného ramena	830 mm
Barva světla	neutrální bílá K
Šířka korpusu lampy	80 mm

Délka korpusu lampy	360 mm
Počet LED diod	24
Výška korpusu lampy	22,5 mm
Výměnné osvětlovací těleso	ne
Jmenovité napětí	250 V
Teplota barev	5000 K
Celková výška	1070 mm
Vstup typu zástrčky	C
Vypínač	ano
Druh produktu	Stolní svítilna / svítilna pro osvětlení pracoviště