

Garant**Diamantové lešticí tělísko CaraFin, D126, Typ: ZY0608****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551943 ZY0608
GTIN	4062406117856
Třída artiklu	51G

Popis**Provedení:**

Lešticí tělíska z elastického PU materiálu, na obvodové ploše osazená diamantovým zrnem. Vázaná diamantová zrna poskytují podstatně vyšší stupeň využití ve srovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Použití:

Lešticí práce s nejvyšší flexibilitou a přizpůsobení konturám.

Technický popis

Ø hlavy	6 mm
Ø stopky	3 mm
Doporučená obvodová rychlost	1 - 2 m/s
Délka hlavy	8 mm
Řada	CaraFin
Brusivo	Diamant

Zkratka brusiva	D
Stupeň jemnosti	Předleštění
Atribut názvu produktu	D126
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		