

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl, vlevo otevřený, vpravo 4 zásuvky, deska Eluplan tmavá, 20x20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	921017 1500
GTIN	4062406117900
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.

Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.

Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavitky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.

Odsazený otevřený plášť pro ergonomické sezení.

Osazení:

Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 100, 125, 150, 250

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Technický popis

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka podstavce	1300 mm
Řada	Ready-to-go
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Užitná šířka zásuvky v G	20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Výška	950 mm
Hloubka podstavce	700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	625 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Hmotnost	125,8 kg
Počet zásuvek	4
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	950 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/1	950320 100/1
Sada očkoplochých klíčů Počet nástrojů 20	952505 20
Rohož pro zásuvky Rozměr v G 20X20	951830 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Sada pro orýsování a řezání Počet nástrojů 8	954895 8
Dílenská sada Počet nástrojů 26	955081 26
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/2	950320 100/2
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/6	950320 125/6
Sada dílenských pilníků Počet nástrojů 6	952253 6
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927500 100
Sada nástrčných klíčů 1/2 palce Počet nástrojů 32	953821 32
Sada kleští Počet nástrojů 5	954305 5
Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu Nosnost zásuvky 75 kg	950180 75
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/4	950320 125/4
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/1	950320 125/1
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 100/3	950320 100/3
Sada protiskluzových rohoží do zásuvek,5-dílná Rozměr v G 20X20	951885 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250

Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953521 10
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 39	953833 39
Nástrčná vložka se 2 klíči Číslo zámku Ho (3-místné) 003	950050 003
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 125/3	950320 125/3
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955071 22
Demontážní nástroj Typ 1	950070 1
Sada nástrčných klíčů 1/4 a 1/2 palce Počet nástrojů 37	953828 37
Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček Výška čela zásuvek / typ 150/5	950320 150/5
Rohož z rýhované gumy do zásuvek Rozměr v G 20X20	951910 20X20
Sada kleští Počet nástrojů 5	954295 5
Sada šroubováků Počet nástrojů 10	953522 10
Sada kleští Počet nástrojů 5	954306 5
Dílenská sada Počet nástrojů 22	955072 22