

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl Vario s podvěsnou skříňkou 24G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1000/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922584 1000/2
GTIN	4062406214555
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Zásuvkový blok 24G centrálně zamykatelný pomocí cylindrického zámku. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 150

**Rozsah dodávky:**

2 × podnože, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

**Zvláštní příslušenství:**

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

**Lakování:**

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

**Upozornění:**

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Pracovní deska hloubka	750 mm
Výška	850 mm
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hmotnost	98 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	225 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	400 kg
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Počet zásuvek	2
Řada	vario
Výška zásuvkové skříňky	300 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

## Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1000 mm	926081 1000
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800
Skříň 24G se zásuvkami Výška / počet zásuvek 300/2	927600 300/2
Rohový plech Typ 1	927122 1