

bimos

**Opěrka při stání – ESD, PU pěna, s kolečky, Typ: ESD****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972700 ESD
GTIN	4016849560564
Třída artiklu	96B

**Popis****Provedení:**

**5ramenný hliníkový kříž podnože** (Ø 600 mm). S **plynovou pružinou** s plynulým nastavováním výšky. Sedací plocha z měkké PU pěny s vlnitým profilem. **Měkké sezení s držením**, vlnitý profil umožňuje cirkulaci vzduchu (klimatické pohodlí). **Ergonomická opěrka zad** (výška 190mm) podporuje správné držení těla při sezení. PU pěna, měkká, pohodlná, omyvatelná.

**Použití:**

Ideální kombinace pro stání a sezení. Pro pracoviště k sezení nebo ke stání nebo kombinaci obou. Pracovní stolička, verze s kolečky pro tvrdé podlahy.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.  
DIN 68877**

**Technický popis**

Druh výškového nastavení	Výškově stavitelná páka
Ø podnože	580 mm

Provedení přestavení výšky	plynová pružina
Šířka sedáku	340 mm
Barva materiál sedáku	černá
Provedení koleček	Měkká kolečka pro tvrdé podlahy, brzděná v závislosti na zatížení
Provedení podstavce	5ramenná podnož
Výška opěradla	190 mm
Hloubka sedáku	300 mm
Norma	DIN 68877; vodivost dle DIN 61340-5-1
Materiál podnože	Leštěný hliník
S opěradlem	ano
Podnož provedení	Sada koleček
Materiál plochy sedáku	PU pěna
Nosnost židle	120 kg
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Rozsah výškového nastavení	450 - 650 mm
Druh produktu	ESD opěrka ke stání

## Příslušenství

Kolečka ESD(1 sada = 5 kusů)

963189