

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario 5S, korpus skříně 24G, výška 850 mm, deska z bukového Multiplexu, 20×20G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	922864 1500
GTIN	4062406118532
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 párem rohových plechů pro vyztužení. Centrální zamykání pomocí zámku s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 100, 125, 150, 250

Rozsah dodávky:

1 × podnož, 1 × pár rohových plechů, skříňka se zásuvkami, pracovní deska.

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus, podnože a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.**

Upozornění:

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Pracovní deska délka	1500 mm
----------------------	---------

Výška	850 mm
Užitná šířka zásuvky v G	20
Hmotnost	121 kg
Užitná plocha zásuvek v G	20×20
Šířka zásuvkové skříňky	600 mm
Hloubka zásuvkové skříňky	650 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Řada	vario
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	800 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Počet zásuvek	5
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Atribut názvu produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka Výška čela zásuvky 150 mm	927800 150
-----------------------------------	------------

Zásuvka Výška čela zásuvky 250 mm	927800 250
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21
Zásuvka Výška čela zásuvky 125 mm	927800 125
Zásuvka Výška čela zásuvky 100 mm	927800 100
Zásuvka Výška čela zásuvky 75 mm	927800 75
Tloušťka pracovní desky 50 mmz bukového Multiplexu Délka desky 1500 mm	926081 1500
Rohový plech Typ 1	927122 1
Stolové podnože Výška 800 mm	927000 800