

Garant**Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 profil Hex-Plus, Šestihran: 2mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 675125 2 |
| GTIN | 4062406118938 |
| Třída artiklu | 61F |

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Celková délka | 25 mm |
| 6hran | 2 mm |
| Bitová šestihranná stopka | C 6,3 |
| Unášecí profil | 6-hranný šroubovák |
| Druh produktu | Bitový nástroj |