

**Garant****Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou, Profil Torx®: TX27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675155 TX27
GTIN	4062406119089
Třída artiklu	61F

**Popis****Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **houževnatou**. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

**Použití:**

Pro šrouby s profilem Torx®.

**Norma:**

DIN ISO 1173.

**Materiál:**

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

**Technický popis**

Celková délka	25 mm
Profil Torx®	TX27
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

