

Garant**Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 profil Hex-Plus, Šestihran: 3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675125 3
GTIN	4062406118952
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

Standardní provedení, **houževnaté**.

Použití:

Pro šrouby s vnitřním 6hranem DIN 7426 příp. DIN ISO 2351-3.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

6hran	3 mm
Celková délka	25 mm
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Bitový nástroj