

Garant**Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3, s torzní zónou, Profil Torx®: TX25****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	675155 TX25
GTIN	4062406119072
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 – 675050.

S torzní zónou, **houževnatou**. Torzní zóna snižuje zátěžové špičky při šroubování. Díky tomu se šetří profil šroubu a zvyšuje se životnost (kromě vel. TX40).

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, **houževnatá**.

Technický popis

Profil Torx®	TX25
Bitová šestihranná stopka	C 6,3
Celková délka	25 mm
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Druh produktu	Bitový nástroj

