

Garant**Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 40/19mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250022 40/19
GTIN	4062406119256
Třída artiklu	21T

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1906..
ISO kód držáku	PCKNR/L 4040S19
Délka hlavy L ₁	45 mm
Sada pružinových kolíků	259047 1
Podložka	259031 17
Lomená páka	259015 1
Celková délka L	250 mm
Velikost destiček	19 mm
Sada pružin	259044 1
Velikost stopky	40 mm
Funkční šířka L ₄	50 mm
Šroubek klínku	259018 1
Norma	Výrobní norma
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Úhel nastavení κ	75 stupeň

Použití	Čelní soustružení
Použití	Čelní soustružení
Použití	Podélné soustružení vnější
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 7	259044 7
Podložka Typ 36	259031 36
Šroubek klínku Typ 13	259018 13
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 1	259047 1
Sada pružin 10dílná Typ 1	259044 1
Podložka Typ 16	259031 16
Šroubek klínku Typ 1	259018 1
Lomená páka Typ 13	259015 13
Lomená páka Typ 1	259015 1