

ALLURIS

Digitální špičkový siloměr FMI-B20, Rozsah měření: 2500N**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478983 2500
GTIN	4260244680857
Třída artiklu	47F

Popis**Provedení:**

- **Robustní siloměry v praktickém hliníkovém pouzdře z tlakové litiny pro tlakové a tažné síly od 0,001 do 2 500 N.**
- **Ochrana před přetížením do 500 % a chráněná měřicí vlna.**
- **Montážní závit pro dodatečné rukojeti.**
- **Přesné umístění ve zkušebních stolicích díky vodicím kolíkům.**
- **Vysoká rychlost měření pro přesnou registraci špičkových hodnot pro zjišťování síly lomu nebo trhací síly.**

Výhoda:

Provozní doba až 150 hod bez napájení ze sítě díky dobíjecí baterii LiPo.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Měření tlakových a tažných sil při kontrole kvality a ve výrobě. Lze použít jako mobilní ruční měřicí přístroj venku a ve zkušebních stolicích nebo zařízeních. Upevňovací závity začleněné do pouzdra slouží k upevnění do zkušebních stolic nebo k upnutí dodatečných rukojetí.

Rozsah dodávky:

Siloměr v ochranném kufříku, našroubovatelné příslušenství pro přívod síly (plochá hlava, drážková hlava, kužel, hák) a návod pro rychlý start.

Technický popis

Výška	29 mm
Šířka	82 mm
Připojovací závit	M10
Rozsah měření	2500 N
Rozlišení	1 N
Ochranná třída IP	IP 65
Délka	150 mm
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	Cena na poptávku
Druh produktu	Siloměr